



### ピーチティート

ニュージーランドでは「ピーチティート」と呼ばれています。この乳首は母牛の乳首に倣った構造になっており、「噛んで出る」ため、子牛のペースでゆっくり飲むことができること、ミルクが出る穴が二股に分かれているため誤飲しにくいこと等が特長です。



### ✓ ゆっくり飲ませることで、哺乳の質を上げる

哺乳の質を上げる手段の一つとして、子牛のペースに合わせてゆっくり飲ませることで、哺乳の質を上げることが出来るとされています。

- これにより、
- ・消化酵素とミルクがよく混ざることによる下痢の減少
  - ・唾液とミルクが混ざること、消化がされやすく下痢の予防になる
  - ・噛むことで胃の中の消化酵素が分泌され、小腸でしっかり消化吸収できる
  - ・誤嚥(ごえん)を防ぐことで肺炎などのトラブルを予防できる
- などのメリットが期待できます。



### ✓ 細かく分解して洗えるので衛生的！ 和牛にも！

乳首とキャップを分解することもでき、細かい部分まで洗えるので衛生的です。

ちなみに、「和牛にも使えるのか？」とお問い合わせいただくことがありますが、和牛の子牛に使っていただいている方もたくさんいらっしゃいます。



「生後2週間目の子牛に使用してみました。1頭は初めて使ってみました。しっかり飲みきりました。もう1頭はいつもと使用している哺乳具と違うものだった為か、半分程度で飲むことをやめてしまいましたが、数日で順調に飲むようになりました。ただ持っているだけでも、子牛が無理なく飲みやすい位置に乳首が来た事が良いね。」

### ピーチボトル

#### ピーチボトル 2.5リットル

- ・容量：2.5リットル
- ・片手で持てるボトルタイプ
- ・キャップはそのまま乳首の交換も可能



#### ピーチボトル用交換乳首 (キャップ付)

- ・キャップ付きピーチティート
- ・ピーチボトル2.5L、ハンギングミルク6専用
- ※ピーチボトル4L、ハンギングミルク1には使用できません



#### ピーチボトル・ハンギングミルク用交換乳首



- ・ピーチティート
- ・ピーチボトル2.5L、ハンギングミルク1、6専用
- ※ピーチボトル4Lには使用できません

#### ピーチボトル 4リットル

- ・容量：4.0リットル
- ・強化哺乳向きの大容量タイプ
- ・キャップはそのまま乳首の交換も可能



NEW  
新商品  
2018



2.5リットルタイプと比べるとこのボリューム！

#### ピーチボトル4リットル用交換乳首(キャップ付)

- ・ピーチティート



#### ピーチボトル4リットル用交換乳首

- ・ピーチティート



### ハンギングミルク


#### ハンギングミルク1

- ・容量：6リットル
- ・前面、背面どちらでも乳首を取付可能
- ・フック掛け幅：最小幅35mm



#### ハンギングミルク6


- ・容量：30リットル
- ・中仕切り付きなので子牛別飲む量、早さがわかる
- ・フック掛け幅：最小幅35mm



※使用イメージ

ファイバースタート

ファームエイジは放牧酪農に重要な要素として、「土づくり」「草づくり」「牛づくり」の三つを提案しています。ファイバースタートはその中でも、「牛づくり」における子牛の哺育を大幅に補完できるシステムとして期待されています。いくら栄養価の高い牧草や、しっかりとしたフェンスや電気柵を設置できたとしても、肝心の牛が育っていなければ、放牧のメリットや収益を最大限に発揮するのは難しいでしょう。



健康的な胃（ルーメン）を作り上げるポイントは、哺乳期から高タンパク、高エネルギーの発酵繊維を与えることです。

健康的な胃作りにより・・・

- 強い胃と絨毛の発達
- 栄養の吸収がUP
- 長期的な産乳量の向上

が可能となります。

哺乳期から哺育期にかけてファイバースタートをしっかり食べさせて、健康的なルーメンづくりをしましょう。

ファイバースタート標準栄養成分表示（乾物ベース）  
 粗脂肪・・・4%  
 粗タンパク質・・・20%  
 粗繊維・・・25%  
 カルシウム・・・15.9g/kg  
 水分（供給時）・・・55%  
 可代謝エネルギー（ME）2.91Mcal/kg  
 原料・・・アルファルファ、糖蜜、Xanodyde®

問合せ急増中！ご愛用頂いている  
**お客様の声**をご紹介します！



**POINT** お問い合わせは**ファームフィード株式会社**まで

ファイバースタートに関しては、お住まいの地域によって地元販売店をご紹介できる場合がございます。まずはファームフィード株式会社までお問い合わせください。  
 TEL:0133-22-3060(ファームエイジ株内 ファイバースタート販売担当 水野(ミズノ) まで)

保温カーフジャケット サーモ



型式名	サイズ
Sサイズ	長さ600×首径160×高さ340mm
Mサイズ	長さ680×首径160×高さ400mm

お客様の声



「脚と腹のフックが回転できるところが面白い。ねじれの解消がしやすく良い！臀部あたりに折り目が付くように縫われており、お尻～背中にかけて冷風が侵入しにくくなっている。細かいところまで考えて作られているね」

サーモだけ！首を温める「首のサポート」付！

サーモ最大の特徴はこの首まで暖かい「首のサポート」です。体温保持だけでなく肺炎などの予防にも期待できます。

防水・通気性の高いオックスフォードナイロン生地


アウトドアウェアなどにも使用される生地を採用。特に放牧をされている方など、屋外での使用にお勧めです。放牧先進地のニュージーランドの獣医さんがデザインしたという点もポイント。

フック式で汚れにくく衛生的。丸洗いもOK！

ご購入いただいた方から、「マジックテープ式のものだとゴミや敷料などが付着し、汚れに困っていた」とコメント頂きました。汚れても洗濯機などで丸洗いが可能です。

哺育ゲートシステム

哺育牛舎の仕切り、パドックに。アイデア次第で様々なシーンで使用できます。



型式名	サイズ/重量
① 哺育ゲート窓あり	幅1140×高914mm / 10kg
② 哺育ゲート窓なし	幅1140×高914mm / 10kg
③ リング式バケツホルダー	幅520×奥行250×高230mm(リング直径205mm) / 3kg



※使用イメージ



参考セット:2頭用セット(FE162仕様)  
 (幅約2280×高914×奥行1610mm)